



**확실한 장점:**

- 반복 정확도  $\leq 0.01\text{mm}$
- 고정 조는 모든 면에서 고정됨(X, Y, Z)
- 장착 스텝 조에 의한 넓은 고정 범위
- 기본 사양: 나사형 전환 조 두 개와 핸드 크랭크 한 개로 구성
- 측면에서 전환 가능, 63mm 및 100mm의 홈 간격을 유지하기 위한 고정 구멍 설치