K1445

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지

색상 코드

흑회색
RAL 7021

퓨어 오렌지
RAL 2004

밝은 노랑
RAL 1021

신호등 빨강
RAL 3020

신호 녹색
RAL 6032

트래픽 블루
RAL 5017

설명

제품 설명:
새롭게 디자인된 빅핸드 튜브 그립은 인체 공학적인 타원형 핸들 모양과 선별된 튜브 크기로 인해 잡는 느낌이 안전하고 편안합니다. 또한 시대를 초월한 우아한 디자인으로 한눈에 사로잡으며 다양한 색상 구성을 통해 환경에 최적으로 적용합니다.

재질:
타원형 튜브, 알루미늄.
종단부, 열가소성, 폴리아미드.
커버 캡, 열가소성, 폴리아미드.
마운트 부싱, 스테인리스 스틸.

표면 마무리:
타원형 튜브, 검회색으로 파우더 코팅(광택), 검정 산화처리(무광택) 및 자연색 산화처리(무광택).
종단부, 검회색 RAL 7021.
커버 캡, 검회색 RAL 7021, 순오렌지 RAL 2004, 밝은 노랑 RAL 1021, 신호등 빨강 RAL 3020, 시그널 녹색 RAL 6032 및 신호등 파랑 RAL 5017.

정보:
나사 재질은 배달 범위에 포함되지 않습니다.
안전하고 장기적인 고정을 하려면 암나사와 나사 잠금기능이 있는 소켓 헤드 스크류를 사용하는 것이 좋습니다.

온도 범위:
연속 사용 온도 최대 100°C.
단기 사용 온도 최대 180°C.

조립:
종단 부품은 조작면 또는 후면에서 튜브 그립을 고정할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이를 위해 나사 사이즈 M8의 육각 소켓 DIN 소켓 헤드 스크루 또는 육각 헤드 나사가 제공됩니다. 조립 후 커버 캡을 손으로 누를 수 있습니다. 스크루 드라이버를 사용하여 파손 없이 분해할 수 있도록 커버 캡 양쪽에 슬롯이 있습니다.

요청 시:
축 간격 "A" 특수 길이로 공급 가능.

액세서리:
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 나사 잠금 기능 포함
K0869 육각 소켓 헤드 스크루, DIN EN ISO 4762 확장형
K0871 육각 헤드 나사 DIN 933 / DIN-EN-ISO 4017
K1145 육각 너트 DIN 934 / DIN EN ISO 4032 / DIN EN 24032
K0868 와셔 DIN 125 / DIN EN ISO 7089 타입 A

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립

품목 설명/제품 이미지

도면



품목 요약

빅핸드 튜브 핸들

주문 번호	색상 타원형 튜브	표면 기본 몸체	색상 덮개	A	B	D	H	L	하중 N
K1445.1801	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	색상 타원형 튜브	표면 기본 몸체	색상 덮개	A	B	D	H	L	하중 N
K1445.2001	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2501	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3001	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3501	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4001	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5001	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6001	흑회색	파우더 코팅	검회색 RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1802	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2002	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2502	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3002	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3502	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4002	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5002	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6002	흑회색	파우더 코팅	오렌지 RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.18016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.20016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.25016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.30016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.35016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.40016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.50016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.60016	흑회색	파우더 코팅	밝은 노랑 RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.18084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.20084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.25084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.30084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.35084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.40084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.50084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.60084	흑회색	파우더 코팅	신호등 빨강 RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.18086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.20086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.25086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.30086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.35086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.40086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.50086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.60086	흑회색	파우더 코팅	시그널 녹색 RAL6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.18087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.20087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.25087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.30087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.35087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.40087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.50087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.60087	흑회색	파우더 코팅	청색 RAL5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.180011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.200011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.250011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.300011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.350011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.400011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.500011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.600011	검정	산화 처리	검회색 RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.180012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.200012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.250012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.300012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.350012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.400012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.500012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	색상 타원형 튜브	표면 기본 몸체	색상 덮개	A	B	D	H	L	하중 N
K1445.600012	검정	산화 처리	오렌지 RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000116	검정	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000184	검정	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000186	검정	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000187	검정	산화 처리	청색 RAL5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.180031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.200031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.250031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.300031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.350031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.400031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.500031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.600031	베이지	산화 처리	검회색 RAL 7021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.180032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.200032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.250032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.300032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.350032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.400032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.500032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.600032	베이지	산화 처리	오렌지 RAL 2004	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000316	베이지	산화 처리	밝은 노랑 RAL 1021	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	350	39,2	8	75,5	383,4	1000

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

플라스틱 핸들 생크가 있는 알루미늄 빅핸드 튜브 그립

품목 요약

주문 번호	색상 타원형 튜브	표면 기본 몸체	색상 덮개	A	B	D	H	L	하중 N
K1445.4000384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000384	베이지	산화 처리	신호등 빨강 RAL 3020	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000386	베이지	산화 처리	시그널 녹색 RAL6032	600	39,2	8	75,5	633,4	1000
K1445.1800387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	180	39,2	8	75,5	213,4	1000
K1445.2000387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	200	39,2	8	75,5	233,4	1000
K1445.2500387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	250	39,2	8	75,5	283,4	1000
K1445.3000387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	300	39,2	8	75,5	333,4	1000
K1445.3500387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	350	39,2	8	75,5	383,4	1000
K1445.4000387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	400	39,2	8	75,5	433,4	1000
K1445.5000387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	500	39,2	8	75,5	533,4	1000
K1445.6000387	베이지	산화 처리	청색 RAL5017	600	39,2	8	75,5	633,4	1000

품목 정보

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG