

플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용
품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 결합해야만 완벽한 실링을 보장할 수 있습니다. 연마된 나사의 표면 조도 Ra는 < 0.8µm 입니다. 또한 내부 이음새는 최소 반경 3mm로 설계되어 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다.

Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔용 플랜지가 있는 육각 헤드 나사는 위생 영역에서 고정작업을 하는 데 매우 적합하며, 이는 또한 해당 인증서로 확인된 EHEDG 규정을 준수합니다.

재질:

스테인리스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

광택.

정보:

EHEDG 인증서는 특별히 맞는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491과 함께 사용하는 경우에만 유효합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

액세서리:


Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.

플랜지가 있는 육각 캡 너트 K1493.

플라스틱 인서트가 있는 소켓 K1361.

보호 캡이 있는 링/양구 스패너 K1362.

도면



품목 요약

실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT#용 플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사

주문 번호	타입	D	D1	B	K	L	R	SW
K1492.04X8	A	M4	10,8	-	6,9	8	0,45	7
K1492.04X10	A	M4	10,8	-	6,9	10	0,45	7
K1492.04X12	A	M4	10,8	-	6,9	12	0,45	7
K1492.04X16	A	M4	10,8	-	6,9	16	0,45	7
K1492.04X20	A	M4	10,8	-	6,9	20	0,45	7
K1492.05X10	A	M5	11,8	-	8,5	10	0,5	8
K1492.05X12	A	M5	11,8	-	8,5	12	0,5	8
K1492.05X16	A	M5	11,8	-	8,5	16	0,5	8
K1492.05X20	A	M5	11,8	-	8,5	20	0,5	8

플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT# 실 링 와셔 및 평면 와셔용 품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	B	K	L	R	SW
K1492.06X12	A	M6	14	-	9,2	12	0,55	10
K1492.06X16	A	M6	14	-	9,2	16	0,55	10
K1492.06X20	A	M6	14	-	9,2	20	0,55	10
K1492.06X25	A	M6	14	-	9,2	25	0,55	10
K1492.08X16	A	M8	18	-	11,7	16	0,6	13
K1492.08X20	A	M8	18	-	11,7	20	0,6	13
K1492.08X25	A	M8	18	-	11,7	25	0,6	13
K1492.08X30	A	M8	18	-	11,7	30	0,6	13
K1492.08X35	A	M8	18	-	11,7	35	0,6	13
K1492.10X20	A	M10	22	-	14	20	0,75	16
K1492.10X25	A	M10	22	-	14	25	0,75	16
K1492.10X30	A	M10	22	-	14	30	0,75	16
K1492.10X35	A	M10	22	-	14	35	0,75	16
K1492.10X40	A	M10	22	-	14	40	0,75	16
K1492.12X25	A	M12	26,6	-	17	25	0,9	18
K1492.12X30	A	M12	26,6	-	17	30	0,9	18
K1492.12X35	A	M12	26,6	-	17	35	0,9	18
K1492.12X40	A	M12	26,6	-	17	40	0,9	18
K1492.12X45	A	M12	26,6	-	17	45	0,9	18
K1492.16X30	A	M16	35	-	21,8	30	1,2	24
K1492.16X35	A	M16	35	-	21,8	35	1,2	24
K1492.16X40	A	M16	35	-	21,8	40	1,2	24
K1492.16X45	A	M16	35	-	21,8	45	1,2	24
K1492.16X50	A	M16	35	-	21,8	50	1,2	24
K1492.16X60	A	M16	35	-	21,8	60	1,2	24
K1492.04X25	B	M4	10,8	14	6,9	25	0,45	7
K1492.04X30	B	M4	10,8	14	6,9	30	0,45	7
K1492.04X35	B	M4	10,8	14	6,9	35	0,45	7
K1492.04X40	B	M4	10,8	14	6,9	40	0,45	7
K1492.05X25	B	M5	11,8	16	8,5	25	0,5	8
K1492.05X30	B	M5	11,8	16	8,5	30	0,5	8
K1492.05X35	B	M5	11,8	16	8,5	35	0,5	8
K1492.05X40	B	M5	11,8	16	8,5	40	0,5	8
K1492.05X45	B	M5	11,8	16	8,5	45	0,5	8
K1492.05X50	B	M5	11,8	16	8,5	50	0,5	8
K1492.06X30	B	M6	14	18	9,2	30	0,55	10
K1492.06X35	B	M6	14	18	9,2	35	0,55	10
K1492.06X40	B	M6	14	18	9,2	40	0,55	10
K1492.06X45	B	M6	14	18	9,2	45	0,55	10
K1492.06X50	B	M6	14	18	9,2	50	0,55	10
K1492.06X60	B	M6	14	18	9,2	60	0,55	10
K1492.08X40	B	M8	18	22	11,7	40	0,6	13
K1492.08X45	B	M8	18	22	11,7	45	0,6	13
K1492.08X50	B	M8	18	22	11,7	50	0,6	13
K1492.08X60	B	M8	18	22	11,7	60	0,6	13
K1492.08X70	B	M8	18	22	11,7	70	0,6	13
K1492.08X80	B	M8	18	22	11,7	80	0,6	13
K1492.10X45	B	M10	22	26	14	45	0,75	16
K1492.10X50	B	M10	22	26	14	50	0,75	16
K1492.10X60	B	M10	22	26	14	60	0,75	16
K1492.10X70	B	M10	22	26	14	70	0,75	16
K1492.10X80	B	M10	22	26	14	80	0,75	16
K1492.12X50	B	M12	26,6	30	17	50	0,9	18
K1492.12X60	B	M12	26,6	30	17	60	0,9	18
K1492.12X70	B	M12	26,6	30	17	70	0,9	18
K1492.12X80	B	M12	26,6	30	17	80	0,9	18
K1492.16X70	B	M16	35	38	21,8	70	1,2	24
K1492.16X80	B	M16	35	38	21,8	80	1,2	24

플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT# 실링 와셔 및 평면 와셔용
품목 요약
