

클램핑력 증폭기가 있는 암나사 클램프 레버, 아연, 질감이 있는 부

품

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

제품 설명:

클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와서는 요구되지 않습니다.

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.

액추에이션 원리:

핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.

이용:

기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.

장점:


동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.

요청 시:

다른 색상.

클램핑력 증폭기가 있는 암나사 클램프 레버, 아연, 질감이 있는 부

품
도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	크기	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	T	T1
K1599.208181	검정 RAL 9005	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.208188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	2	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	22	10
K1599.310181	검정 RAL 9005	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.310188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	3	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	24	10
K1599.410181	검정 RAL 9005	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.410188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	4	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	27	10
K1599.512181	검정 RAL 9005	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512182	푸어 오렌지 RAL 2004	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512183	밝은 노랑 RAL 1021	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512184	신호등 빨강 RAL 3020	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512185	시그널 녹색 RAL 6032	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512186	신호등 파랑 RAL 5017	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512187	연한 회색 RAL 7035	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10
K1599.512188	창문 회색 RAL 7040	질감 매트	5	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	33	10