

클램핑력 증폭기가 있는 수나사 클램프 레버, 아연, 광택 처리

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와서는 요구되지 않습니다.

모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.

액추에이션 원리:

핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.

이용:

기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.

장점:

동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.

요청 시:


기타 색깔 및 나사 길이.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

클램핑력 증폭기가 있는 수나사 클램프 레버, 아연, 광택 처리

도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.2081X10	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.2081X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.2081X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.2081X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.3101X15	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.3101X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.3101X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.3101X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.4101X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.4101X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.4101X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.4101X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.5121X20	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.5121X30	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.5121X40	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.5121X50	검정 RAL 9005	새틴 피니시	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50