

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱싱 풀러는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.

장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

재질:

스틸 버전:

나사 슬리브, 패삭강.

잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:

나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

아일렛 핸들, 열가소성 수지 .

표면 마무리:

스틸 버전

잠금 핀, 경화되지 않음.

나사 슬리브, 청색 피막처리

잠금 핀, 불랭크.

스테인레스 스틸 버전:

경화 처리되지 않은 잠금 핀.

스틸 부품, 불랭크.

정보:

장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.

요청 시:

요청 시 다른 스트로크도 가능.

도면 설명:


타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음

타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음

타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형 도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	구성품 색상	D	D1	A	B	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1 F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 max. Nm	
K2047.0104080	A	스틸	검회색 RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.0115100	A	스틸	검회색 RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.0126120	A	스틸	검회색 RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.0138160	A	스틸	검회색 RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.0104081	A	스틸	검회색 RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.0115101	A	스틸	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.0126121	A	스틸	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.0138161	A	스틸	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.010408084	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.011510084	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.012612084	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.013816084	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.010408184	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.011510184	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.012612184	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.013816184	A	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.1104080	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.1115100	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.1126120	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.1138160	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.1104081	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.1115101	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.1126121	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.1138161	A	스테인레스 스틸	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.110408084	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.111510084	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.112612084	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.113816084	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20
K2047.110408184	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	4	M8x1	20	5,3	44,5	15	23,8	13	4	8	1	6	12	2
K2047.111510184	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	5	M10x1	25	6,7	52,2	17	28,5	15	5	10	1,3	6	12	7
K2047.112612184	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	6	M12x1,5	30	8	61,7	20	34	17	6	12	1,8	8	15	15
K2047.113816184	A	스테인레스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	8	M16x1,5	40	10,7	81	26	45,3	23	8	16	2,3	8	19	20

잠금 볼트 강철 또는 스테인리스 스틸, 플라스틱 아일렛 손잡이 포함, A형
품목 요약
