K2081

일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
하우징, 단조 스테인레스 스틸 1.4057.
볼 조인트 1.4034 경화 및 연마.
베어링 쉘, 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:
광택.

정보:
로드 엔드 슬라이딩 베어링은 정비가 필요 없음.
연결 치수는 DIN 648 시리즈 KA에 해당함.

도면



품목 요약

일반 베어링이 있는 로드 엔드, 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1 유지보수 불필요

주문 번호	버전 2	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2081.05	오른손잡이 나사	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2081.06	오른손잡이 나사	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2081.08	오른손잡이 나사	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2081.10	오른손잡이 나사	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2081.12	오른손잡이 나사	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2081.16	오른손잡이 나사	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39
K2081.20	오른손잡이 나사	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2081.22	오른손잡이 나사	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2081.25	오른손잡이 나사	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2081.30	오른손잡이 나사	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114
K2081.051	왼손잡이 나사	33	18	5	M5	8	6	11,11	19	9	42	13	5,7	6
K2081.061	왼손잡이 나사	36	20	6	M6	9	6,75	12,7	21	10	46	13	7,2	7,65
K2081.081	왼손잡이 나사	42	24	8	M8	12	9	15,875	25	12	54	14	11,6	12,9
K2081.101	왼손잡이 나사	48	28	10	M10	14	10,5	19,05	28	14	62	13	14,5	18
K2081.121	왼손잡이 나사	54	32	12	M12	16	12	22,225	32	16	70	13	17	24
K2081.161	왼손잡이 나사	66	42	16	M16	21	15	28,575	37	21	87	15	28,5	39

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

일반 베어링이 있는 로드 엔드 수나사, 스테인레스 스틸, DIN ISO 12240-1, 유지보수 불필요

품목 요약

주문 번호	버전 2	A	B	D	D1	H	H1	K	L	L1	L2	α	부하 등급 동적 kN	부하 등급 정적 kN
K2081.201	왼손잡이 나사	78	50	20	M20x1,5	25	18	34,925	45	25	103	14	42,5	57
K2081.221	왼손잡이 나사	84	54	22	M22x1,5	28	20	38,10	48	27	111	15	57	68
K2081.251	왼손잡이 나사	94	60	25	M24x2,0	31	22	42,86	55	30	124	15	68	85
K2081.301	왼손잡이 나사	110	70	30	M30x2,0	37	25	50,8	66	35	145	17	88	114

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG