

육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강 나사 경도 최소 등급 10.9.
롤러 베어링 스틸 볼.

표면 마무리:

볼트: 검정색.
볼 경화 및 자연적 마무리.

정보:

완전 볼이 있는 타입 A는 깨끗하고
광택나는 누름 표면을 요구할 때 사용됨.
플랫 볼이 있는 타입 B는 설치된 볼이
최대 9° 이동할 수 있게 조절하기 때문에
왜곡 없이 평행한 면들을 클램핑하거나
조이거나 지탱할 수 없음.


미세한 나사산을 통해 특히 볼 압력
스크류의 미세 조절이 가능함.

도면 설명:

타입 A: 완전체 볼 있음

타입 B: 플랫형 볼 있음

도면



품목 요약

가는 나사 볼 압력 스크류

주문 번호	타입	D1	D3	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0382.10406	A	M4x0,5	-	6	-	2,5	2	3,5
K0382.10410	A	M4x0,5	-	10	-	2,5	2	3,5
K0382.10508	A	M5x0,5	-	8	-	3	2,5	4,5
K0382.10512	A	M5x0,5	-	12	-	3	2,5	4,5
K0382.10610	A	M6x0,5	-	10,8	-	4	3	9
K0382.10612	A	M6x0,5	-	12,8	-	4	3	9
K0382.10616	A	M6x0,5	-	16,8	-	4	3	9
K0382.10620	A	M6x0,5	-	20,8	-	4	3	9
K0382.10625	A	M6x0,5	-	25,8	-	4	3	9

육각 볼 스크류, 헤드 무 가는 나사 유

품목 요약

주문 번호	타입	D1	D3	L1	L2	볼-Ø	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K0382.10810	A	M8x1	-	11,2	-	5,5	4	10
K0382.10820	A	M8x1	-	21,2	-	5,5	4	15
K0382.11012	A	M10x1	-	13,7	-	7	5	20
K0382.11025	A	M10x1	-	26,7	-	7	5	20
K0382.11216	A	M12x1,5	-	18	-	8,5	6	30
K0382.11230	A	M12x1,5	-	32	-	8,5	6	30
K0382.11620	A	M16x1,5	-	23,3	-	12	8	60
K0382.11635	A	M16x1,5	-	38,3	-	12	8	60
K0382.12030	A	M20x1,5	-	34,2	-	15	10	90
K0382.12040	A	M20x1,5	-	44,2	-	15	10	90
K0382.20406	B	M4x0,5	1,3	-	5,6	2,5	2	3,5
K0382.20410	B	M4x0,5	1,3	-	9,6	2,5	2	3,5
K0382.20508	B	M5x0,5	2,2	-	7,5	3	2,5	4,5
K0382.20512	B	M5x0,5	2,2	-	11,5	3	2,5	4,5
K0382.20610	B	M6x0,5	3,2	-	10	4	3	9
K0382.20612	B	M6x0,5	3,2	-	12	4	3	9
K0382.20616	B	M6x0,5	3,2	-	16	4	3	9
K0382.20620	B	M6x0,5	3,2	-	20	4	3	9
K0382.20625	B	M6x0,5	3,2	-	25	4	3	9
K0382.20810	B	M8x1	4,1	-	10,3	5,5	4	10
K0382.20820	B	M8x1	4,1	-	20,3	5,5	4	15
K0382.21012	B	M10x1	5,6	-	12,3	7	5	20
K0382.21025	B	M10x1	5,6	-	25,3	7	5	20
K0382.21216	B	M12x1,5	7	-	16,2	8,5	6	30
K0382.21230	B	M12x1,5	7	-	30,2	8,5	6	30
K0382.21620	B	M16x1,5	10,7	-	20	12	8	60
K0382.21635	B	M16x1,5	10,7	-	35	12	8	60
K0382.22030	B	M20x1,5	13,5	-	30	15	10	90
K0382.22040	B	M20x1,5	13,5	-	40	15	10	90