


롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 가변 Ø 30 스틸, 타입 U

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:
아연 도금.

정보:

서스펜션 브래킷은 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 롤러 컨베이어 스틸을 매달기 위해 사용됩니다. 다양한 경사가 있는 롤러 컨베이어용.

롤러 컨베이어를 서스펜션 브래킷에 밀어 넣고 원형 튜브 또는 프로파일 튜브 Ø30에 걸면 됩니다. 필요한 경우 서스펜션 브래킷을 나사로 고정할 수도 있습니다.

타입 I: 서스펜션 브래킷 1개 포함.

타입 U: 서스펜션 브래킷 2개 포함.

타입 I는 타입 U에 맞물려 롤러 컨베이어를 정렬 상태로 유지합니다.


공급 내역:

서스펜션 브래킷 1개.

드릴링 나사 DIN 7504 타입 N - 3.9 x 16, 5개 또는 6개.

롤러 컨베이어 스틸용 서스펜션 브래킷 가변 Ø 30 스틸, 타입 U

도면



품목 요약

주문 번호	타입
K2138.2403030	U