

클램핑 핀, 스테인리스 스틸, 트위스트 노브용, 타입 B

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스테인리스 스틸

표면 마무리:
경화.

정보:

플레이트 두께 6mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 A 또는 플레이트 두께 9mm 이상 20mm용 클램핑 핀 타입 B를 사용하는 조립방식 2.

색상은 경도에 따라 그림과 상이할 수 있습니다.


액추에이션 원리:

클램핑 핀을 나사에 돌려넣고 조이십시오. 설치 도면을 참조하십시오.

도면 설명:

- 1) 조립방식 1
- 2) 조립방식 2
- 3) 플레이트

도면



품목 요약

주문 번호	타입	L	D	D1	H	M	T	T1	T2	SW	전단 강도 kN
K2257.06051	B	7,8	6	9	16	M5	9	9-20	8	5	1,8
K2257.06061	B	7,8	6	9	16	M6	9	9-20	8	5	2,5
K2257.08061	B	7,8	8	12	17	M6	9	9-20	8	7	2,5

