

**설명****재질:**

고장력 재료 혼합, 열가소성 / 알루미늄.

표면 마무리:

검정 / 자연적 마무리.

정보:

본사는 산업용으로 사용되는 모니터와 터치 패널을 위한 여섯 가지 기본 캐리어를 제공합니다.

컴팩트형:

공간 절약, 60°의 회전 범위를 허용합니다. 최대 10kg 하중용 (정적). 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 또는 사각 튜브 30x30mm 에 고정하는데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 K0491을 사용하면 다른 단면적의 튜브(원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 또는 사각 튜브 20x20 및 25x25mm) 에도 조립할 수 있습니다.

브래킷:

15 단계로 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 회전 범위 60°의 범용 마운팅 플레이트.

최대 3kg (동적) 그리고 최대 10kg (정적) 의 하중용.

범용 고정 구멍으로 패널 부품에 쉽게 장착할 수 있습니다.

회전 플랜지 있음:

15 단계로 90°까지 기울기 조절 기능이 있는 내진동 잠금식 모니터 브래킷. 최대 25kg 모니터/조정 기기용 (정적). 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 에 고정하는데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하면 다른 단면적의 튜브 (원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 또는 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.

볼 조인트 있음:

회전 범위 60° 가능. 최대 10kg 하중용 (정적). 범용 마운팅 플레이트 포함. 기본 캐리어는 원형 튜브 Ø30mm 에 고정하는데 적합합니다. 옵션으로 구매가 가능한 리듀싱 슬리브 K0492를 사용하면 다른 단면적의 튜브 (원형 튜브 Ø20 및 Ø25mm 또는 사각 튜브 20x20mm) 에도 조립할 수 있습니다.

더블 볼 또는 더블 볼, 회전 가능:

회전 범위 60°인 두 개의 범용 마운팅 플레이트. 최대 3kg(동적) 그리고 최대 10kg(정적) 의 하중용.

범용 고정 구멍으로 패널 부품에 쉽게 장착할 수 있습니다. 회전 가능한 버전은 부가적으로 15 단계로 내진동 및 잠금식 기울기 조절이 가능합니다.

벽 브래킷, 프로필 브래킷, 싱글/더블 지지암, 태블릿 지지대, 스마트폰 지지대 키보드 선반 또는 연결 플레이트 VESA 50/75 또는 75/100을 옵션으로 구매하여 다양하게 연결할 수 있습니다.



품목 설명/제품 이미지



품목 요약

모니터 브래킷

주문 번호	사진	모델 1
K1510.3000		컴팩트
K1510.3001		트위스트 플랜지 있음
K1510.3002		볼 조인트 포함
K1510.3005		브래킷
K1510.3006		더블
K1510.3007		더블 볼, 회전 가능

모니터 브래킷

품목 요약

주문 번호	사진	모델 1
K1510.3003		벽 브래킷
K1510.3004		프로파일 브래킷
K1510.5075		연결
K1510.75100		연결
K1510.3010		싱글 지지암
K1510.3012		더블 지지암
K1510.3014		더블 지지암
K1510.3016		망원경 지지암
K1510.3018		망원경 지지암
K1510.3020		키보드 선반
K1510.125200		태블릿 홀더
K1510.125185		스마트 폰 지지대

품목 요약

주문 번호	사진	모델 1
		