

그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, A형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸: 아연 도금.

스테인리스 스틸: 무광택 처리

정보:

깔때기형 그리스 니플은 특히 평평한 또는 오목한 설치 작업용으로 적합합니다.

깔때기형으로 접근하기 어려운 영역에도 필요한 윤활이 가능합니다.

깔때기형 그리스 니플은 압입식을 위해 매끄러운 핀으로 장착되어 있습니다. 압입식 그리스 니플은 낮은 압력용으로만 적합합니다.

조립:

정확한 장착 구멍의 크기는 재료에 따라 다르며 사용자의 설치방법에 따라 계산되어야 합니다. 장착 구멍의 표준 치수는 본사가 지정한 핀-Ø에 따릅니다.


도면 설명:

타입 A: 직선형

타입 B: 45° 각진형

타입 C: 90° 각진형

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	L	L1
K2317.110406	A	스틸	아연 도금	4	5	6	4,5
K2317.110506	A	스틸	아연 도금	5	6	6	4,5
K2317.110608	A	스틸	아연 도금	6	8	7,3	5
K2317.110810	A	스틸	아연 도금	8	10	9	6,5
K2317.111012	A	스틸	아연 도금	10	12	9,5	6,5
K2317.210406	A	스테인레스 스틸	자연적 마무리	4	5	6	4,5
K2317.210506	A	스테인레스 스틸	자연적 마무리	5	6	6	4,5
K2317.210608	A	스테인레스 스틸	자연적 마무리	6	8	7,3	5
K2317.210810	A	스테인레스 스틸	자연적 마무리	8	10	9	6,5

그리스 니플, 깔때기형, 압입식, DIN 3405, A형

품목 요약
