K2380

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
레일, 스틸.
볼 케이지, 스틸.
볼, 스틸.

표면 마무리:
레일, 아연도금.
볼 케이지, 아연 도금.
볼, 경화처리.

주문 정보:
한 쌍으로 판매

정보:
전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 대략 조립 길이와 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 닫힘 위치의 맞물림.
텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 완전히 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 80,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않음.

고정 나사의 헤드 높이는 2mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과 충돌할 위험이 있습니다.

장점:
닫힘 위치의 맞물림
낮은 레일 높이
부드러운 주행

도면 설명:
1) K2380.0300은 조립 구멍 없음
2) K2380.0400은 조립 구멍 있음
3) K2380.10-0400은 조립 구멍 없음
4) K2380.0150은 조립 구멍 없음

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45 kg

도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 45kg

주문 번호	조립	제품 타입	지탱력 쌍 당 kg	포장 유형
K2380.0150	측면 장착	스탠다드	12	1 개 = 1 쌍
K2380.0200	측면 장착	스탠다드	16	1 개 = 1 쌍
K2380.0250	측면 장착	스탠다드	25	1 개 = 1 쌍
K2380.0300	측면 장착	스탠다드	32	1 개 = 1 쌍
K2380.0350	측면 장착	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2380.0400	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2380.0450	측면 장착	스탠다드	45	1 개 = 1 쌍
K2380.0500	측면 장착	스탠다드	35	1 개 = 1 쌍
K2380.0550	측면 장착	스탠다드	30	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	A5	B	H	스트로크 S	L
K2380.0150	26	78	-	-	-	-	12,7	26,3	147,5	150
K2380.0200	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	209	200
K2380.0250	26	128	-	-	-	-	12,7	26,3	259	250
K2380.0300	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	308	300
K2380.0350	26	128	224	-	-	-	12,7	26,3	357	350
K2380.0400	26	128	224	320	-	-	12,7	26,3	406	400
K2380.0450	26	128	224	352	-	-	12,7	26,3	456	450
K2380.0500	26	128	224	352	416	-	12,7	26,3	505	500
K2380.0550	26	128	224	352	448	489	12,7	26,3	554	550

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG