

널링 휠, 스테인레스 스틸 부품, 타입 L, 수나사

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
열가소성 검정회색.
스테인레스 스틸 1.4305 나사 볼트.

표면 마무리:
나사 볼트 소재.

 RAL 7021	 RAL 2004	 RAL 6032	 RAL 5017
 RAL 7035	 RAL 3020	 RAL 1021	

도면



품목 요약

널링 휠, 스테인레스 스틸 부품, 타입 L, 수나사

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0261.5105X10	L	검회색 RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0261.51051X10	L	오렌지 RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0261.51052X10	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	10

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0261.51053X10	L	청색 RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0261.51055X10	L	연한 회색 RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0261.51056X10	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0261.51057X10	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	10
K0261.5105X20	L	검회색 RAL 7021	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.51051X20	L	오렌지 RAL 2004	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.51052X20	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.51053X20	L	청색 RAL5017	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.51055X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.51056X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.51057X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M5	40	16,5	31	13	20
K0261.5106X10	L	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.51061X10	L	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.51062X10	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.51063X10	L	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.51065X10	L	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.51066X10	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.51067X10	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	10
K0261.5106X20	L	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.51061X20	L	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.51062X20	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.51063X20	L	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.51065X20	L	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.51066X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.51067X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	20
K0261.5106X40	L	검회색 RAL 7021	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.51061X40	L	오렌지 RAL 2004	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.51062X40	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.51063X40	L	청색 RAL5017	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.51065X40	L	연한 회색 RAL 7035	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.51066X40	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.51067X40	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M6	40	16,5	31	13	40
K0261.5108X15	L	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.51081X15	L	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.51082X15	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.51083X15	L	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.51085X15	L	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.51086X15	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.51087X15	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	15
K0261.5108X30	L	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.51081X30	L	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.51082X30	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.51083X30	L	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.51085X30	L	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.51086X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.51087X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	30
K0261.5108X60	L	검회색 RAL 7021	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.51081X60	L	오렌지 RAL 2004	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.51082X60	L	시그널 녹색 RAL6032	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.51083X60	L	청색 RAL5017	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.51085X60	L	연한 회색 RAL 7035	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.51086X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.51087X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	1	M8	40	16,5	31	13	60
K0261.5208X15	L	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.52081X15	L	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.52082X15	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.52083X15	L	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.52085X15	L	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.52086X15	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.52087X15	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	15
K0261.5208X30	L	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	30
K0261.52081X30	L	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	30

널링 휠, 스테인레스 스틸 스틸 부품, 타입 L, 수나사

품목 요약

주문 번호	타입	색상 덮개	크기	D	D1	D2	H	H1	L
K0261.52082X30	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	30
K0261.52083X30	L	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	30
K0261.52085X30	L	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	30
K0261.52086X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	30
K0261.52087X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	30
K0261.5208X60	L	검회색 RAL 7021	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.52081X60	L	오렌지 RAL 2004	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.52082X60	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.52083X60	L	청색 RAL5017	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.52085X60	L	연한 회색 RAL 7035	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.52086X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.52087X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M8	50	18	36	15	60
K0261.5210X20	L	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.52101X20	L	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.52102X20	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.52103X20	L	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.52105X20	L	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.52106X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.52107X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	20
K0261.5210X30	L	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.52101X30	L	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.52102X30	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.52103X30	L	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.52105X30	L	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.52106X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.52107X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	30
K0261.5210X60	L	검회색 RAL 7021	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.52101X60	L	오렌지 RAL 2004	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.52102X60	L	시그널 녹색 RAL6032	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.52103X60	L	청색 RAL5017	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.52105X60	L	연한 회색 RAL 7035	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.52106X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.52107X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	2	M10	50	18	36	15	60
K0261.5310X20	L	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.53101X20	L	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.53102X20	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.53103X20	L	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.53105X20	L	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.53106X20	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.53107X20	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	20
K0261.5310X30	L	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.53101X30	L	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.53102X30	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.53103X30	L	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.53105X30	L	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.53106X30	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.53107X30	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	30
K0261.5310X60	L	검회색 RAL 7021	3	M10	63	22	41	17	60
K0261.53101X60	L	오렌지 RAL 2004	3	M10	63	22	41	17	60
K0261.53102X60	L	시그널 녹색 RAL6032	3	M10	63	22	41	17	60
K0261.53103X60	L	청색 RAL5017	3	M10	63	22	41	17	60
K0261.53105X60	L	연한 회색 RAL 7035	3	M10	63	22	41	17	60
K0261.53106X60	L	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	63	22	41	17	60
K0261.53107X60	L	밝은 노랑 RAL 1021	3	M10	63	22	41	17	60

