

회전식 그립, 회전 가능, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄

품목 설명/제품 이미지




설명

**재질:**  
알루미늄 그립. 축 부품 스틸.

**표면 마무리:**  
원통형 그립, 광택 처리, 축 부품, 아연 도금 및 청색 피막처리.

**정보:**  
DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.

도면



품목 요약

회전형 기계 핸들, DIN 98 유사형, 타입 E, 알루미늄

주문 번호	나사 종류	D	D1	D4	D6	L	L1	L3	L4	SW
K0169.0616055	수나사	M6	16	10	14	11	54,5	5,5	5	3
K0169.0820067	수나사	M8	20	13	18	13	67	6	6	4
K0169.1025083	수나사	M10	25	16	21	13	83	8	6,5	5
K0169.1232105	수나사	M12	32	20	26	16	105,5	10,5	8	6
K0169.1636117	수나사	M16	36	22	29	26	117	11	9	8