

암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버:

아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유

플라스틱 경성 부품.

SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.

스틸 부품:

경도 등급 5.8.

표면 마무리:

검정 산화 스틸 부품.

정보:

경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨


요청 시:

기타 암나사, 색상 결합 및 특수 설계 버전.

다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 검정 스틸 나사 인서트

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0125.10401	스틸	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.10501	스틸	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.10601	스틸	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0125.20601	스틸	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.20801	스틸	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0125.30801	스틸	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0125.31001	스틸	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22