


그리드 판용 3축 클램핑 시스템

품목 설명/제품 이미지




설명

도면



장력 3 축 클램프



그리드 판용 3축 클램핑 시스템

품목 요약

그리드 판용 3축 클램핑 시스템

주문 번호	그리드 간격	A	A1	B	B1	B2	D	H	클램핑력 max. kN	무게 kg
K0939.4012100	40x40 (M12)	40	160	190	148	124	12	100 *	22	18.88
K0939.5012100	50x50 (M12)	50	150	190	138	114	12	100 *	22	19.445
K0939.5016100	50x50 (M16)	50	150	190	134	110	16	100 *	22	18.74