

플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 풀런저, 잠금 너트 없음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화되지 않음:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브, 열가소성 검정회색.

표면 마무리:

스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 검정 산화

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음


정보:

이 인덱스 풀런저는 특히 얇은 벽 부품 조립용으로 적합하다.
인덱스 풀런저는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용된다.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있다.
잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하려면 타입 C를 이용해야 한다.

액세서리:

체결 너트를 단단히 조이기 위해 부속 부품으로 이중 렌치를 공급할 수 있다.

도면



**플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용 스틸 또는 스테인레스
스틸 인덱스 플런저, 잠금 너트 없음**
품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	D	D1	D2 D3	L	L1	L2	스트로크 S	SW1	SW2	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	주문 번호 이중 렌치
K0735.31105	A	스틸	경화	5	M10x1	28 10	46,5	11,5	13	5-9	17	14	1,3	6	15	K0631.91416
K0735.31206	A	스틸	경화	6	M10x1	28 10	47,5	12,5	13	6-10	17	14	1,8	7	19	K0631.91416
K0735.311105	A	스테인레스 스틸	비경화	5	M10x1	28 10	46,5	11,5	13	5-9	17	14	1,3	6	15	K0631.91416
K0735.311206	A	스테인레스 스틸	비경화	6	M10x1	28 10	47,5	12,5	13	6-10	17	14	1,8	7	19	K0631.91416