

안전 회전식 래치

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 액추에이터, 너트 및 키, 아연 다이캐스팅.
가스킷 고무.
텅, 스틸.

표면 마무리:

하우징 및 액추에이터, 크롬 도금, 또는 검정색 분말 코팅.
텅, 아연 도금.
키, 크롬 도금.

정보:

스프링 텅 포함 안전 회전식 래치.
90° 닫힘 경로에서 좌우 조절 가능함.
회전식 래치는 사전 장착되어 있음.
고정 너트는 갈고리 접지 너트로 한쪽이
설계되어 있음.

IP65 물, 먼지로부터 보호.

키 별도 주문함.

잠금 장치는 특수 키로 열고 닫을 수 있음.

키는 닫힌 위치에서만 뽑을 수 있음.

잠금 장치를 열 때 키는 가로대로 작용함.

원하는 디자인의 플라이어는 별도 주문함.


각각의 플라이어는 각각의 하우징과 결합
가능함.

도면 설명:

- 1) 키는 잠긴 상태에서 빼낼 수 있습니다.
- 2) 키는 열린 상태에서 빼낼 수 없습니다.

안전 회전식 래치

도면



품목 요약

안전 회전식 래치

| 주문 번호 | 표면 기본 몸체 | 액추에이션 | H | SW | 주문 번호 키 |
|-----------|-------------|-------|------|----|------------|
| K0524.181 | 크롬 플레이트 | 키 | 18,5 | 27 | K0524.9 |
| K0524.182 | 파우더 코팅 | 키 | 18,5 | 27 | K0524.9 |

회전식 래치 플라이어

| 주문 번호 | A | L |
|---------------|------|----|
| K0523.135X165 | 16,5 | 35 |
| K0523.135X185 | 18,5 | 35 |
| K0523.135X205 | 20,5 | 35 |
| K0523.135X225 | 22,5 | 35 |
| K0523.135X245 | 24,5 | 35 |
| K0523.145X045 | 4,5 | 45 |
| K0523.145X065 | 6,5 | 45 |
| K0523.145X085 | 8,5 | 45 |
| K0523.145X105 | 10,5 | 45 |
| K0523.145X125 | 12,5 | 45 |
| K0523.145X145 | 14,5 | 45 |
| K0523.145X165 | 16,5 | 45 |
| K0523.145X185 | 18,5 | 45 |
| K0523.145X205 | 20,5 | 45 |
| K0523.145X215 | 21,5 | 45 |
| K0523.145X225 | 22,5 | 45 |
| K0523.145X245 | 24,5 | 45 |
| K0523.145X265 | 26,5 | 45 |
| K0523.145X285 | 28,5 | 45 |
| K0523.145X305 | 30,5 | 45 |
| K0523.145X325 | 32,5 | 45 |
| K0523.145X345 | 34,5 | 45 |
| K0523.145X365 | 36,5 | 45 |
| K0523.145X385 | 38,5 | 45 |

안전 회전식 래치**품목 요약**

| 주문 번호 | A | L |
|---------------|------|----|
| K0523.145X405 | 40,5 | 45 |
| K0523.145X425 | 42,5 | 45 |

| 주문 번호 | 설명 |
|---------|----|
| K0524.9 | 키 |