

## 압축 회전식 래치 조임 거리 조절형

### 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 정보:

압축 회전식 래치는 높은 밀폐재 접촉 압력을 요구하는 문과 하우징에 주로 이용됨.  
좌우 조절 가능함.  
닫기 진행은 여기에서 항상 시계 방향으로 이루어짐.

#### 조립:

Ø25 mm 보어홀에서 잠금 핀 그루브가 삽입됨.  
보어홀을 통해 꽂아 연결함.  
너트를 밀어 넣어 고정시키기 위해 텅이 최종 위치와 오목한 곳 중간에 있어야 함.

#### 요청 시:

IP65에 따른 스테인리스 스틸 A2로 제작된 방수 버전.

#### 기능:

액추에이터의 오른쪽 회전을 통해 텅이 90° 회전되고 닫기 위치로 놓여짐.  
더 회전하면 텅은 나사가 축 방향으로 조여져 누름 압력이 증가됨.  
잠금 장치의 잠금 해제에는 왼쪽 회전을 통해 이루어짐. 이로써 닫힌 형태의 최종 위치 플라이어는 열려지게 되어 밀폐재가 접촉된 경우에도 안전하게 문을 열 수 있도록 함.

가변 조임 거리는 7 mm임.  
9-44 mm 클램핑 영역은 7 크랭크형 텅(크기 A)이 사용됨.

완전히 조립된 상태로 공급됨.

#### 액세서리:

소켓 키 K0535

#### 도면 설명:







- 1) 잠금 핀
- 2) 흠난

#### 액추에이션

- a) 사각 7 mm
- b) 더블비트 3 mm
- c) 더블비트 5 mm
- d) 별 모양 그립

압축 회전식 래치 조임 거리 조절형

도면



## 압축 회전식 래치 조임 거리 조절형

### 품목 요약

#### 조임 거리 조절형 압축 회전식 래치

| 주문 번호         | 액추에이션     | A       | L    | H  | SW |
|---------------|-----------|---------|------|----|----|
| K0528.1709161 | 사각 7 mm   | 9-16    | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.1713201 | 사각 7 mm   | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 |
| K0528.1717241 | 사각 7 mm   | 17 - 24 | 44   | 40 | 27 |
| K0528.1723301 | 사각 7 mm   | 23 - 30 | 45   | 40 | 27 |
| K0528.1729361 | 사각 7 mm   | 29 - 36 | 43   | 40 | 27 |
| K0528.1733401 | 사각 7 mm   | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.1737441 | 사각 7 mm   | 37 - 44 | 37   | 40 | 27 |
| K0528.4309161 | 더블비트 3 mm | 9-16    | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.4313201 | 더블비트 3 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 |
| K0528.4317241 | 더블비트 3 mm | 17 - 24 | 44   | 40 | 27 |
| K0528.4323301 | 더블비트 3 mm | 23 - 30 | 45   | 40 | 27 |
| K0528.4329361 | 더블비트 3 mm | 29 - 36 | 43   | 40 | 27 |
| K0528.4333401 | 더블비트 3 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.4337441 | 더블비트 3 mm | 37 - 44 | 37   | 40 | 27 |
| K0528.4509161 | 더블비트 5 mm | 9-16    | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.4513201 | 더블비트 5 mm | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 |
| K0528.4517241 | 더블비트 5 mm | 17 - 24 | 44   | 40 | 27 |
| K0528.4523301 | 더블비트 5 mm | 23 - 30 | 45   | 40 | 27 |
| K0528.4529361 | 더블비트 5 mm | 29 - 36 | 43   | 40 | 27 |
| K0528.4533401 | 더블비트 5 mm | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.4537441 | 더블비트 5 mm | 37 - 44 | 37   | 40 | 27 |
| K0528.5009161 | 별모양그립     | 9-16    | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.5013201 | 별모양그립     | 13 - 20 | 42,5 | 40 | 27 |
| K0528.5017241 | 별모양그립     | 17 - 24 | 44   | 40 | 27 |
| K0528.5023301 | 별모양그립     | 23 - 30 | 45   | 40 | 27 |
| K0528.5029361 | 별모양그립     | 29 - 36 | 43   | 40 | 27 |
| K0528.5033401 | 별모양그립     | 33 - 40 | 40,5 | 40 | 27 |
| K0528.5037441 | 별모양그립     | 37 - 44 | 37   | 40 | 27 |