

POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함
 품목 설명/제품 이미지



KIPPlOCK

설명

재질:
 슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.
 압축 핀, POM.
 스프링 스틸 스프링 Kl. D.


나사 잠금 나일론.

표면 마무리:
 검정 산화.

도면 설명:
 L2 = 약 스레드 2회전

1) 그루브 스크류 접착

도면



품목 요약

POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함

POM으로 제작된 육각 소켓 및 스러스트 핀이 있는 스프링 플런저, 스틸, 나사 잠금 포함 품목 요약

주문 번호	스프링력	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm	주문 번호 조립 키
K0328.05	스탠다드	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	6	20	0,12	0,08	K0317.905
K0328.06	스탠다드	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	7	20	0,45	0,22	K0317.906
K0328.08	스탠다드	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	9	35	1,05	0,37	K0317.908
K0328.10	스탠다드	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	9	35	1,3	0,6	K0317.910
K0328.12	스탠다드	M12	6	4	28	10	2	2	4	12	55	2	1,3	K0317.912
K0328.16	스탠다드	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	K0317.916
K0328.105	약한	M5	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	3	10	0,12	0,08	K0317.905
K0328.106	약한	M6	2,7	2,5	20	7	1	1	2	3	9	0,45	0,22	K0317.906
K0328.108	약한	M8	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	4	16	1,05	0,37	K0317.908
K0328.110	약한	M10	4	3	22	9	1,4	1,6	3	4	16	1,3	0,6	K0317.910
K0328.112	약한	M12	6	4	28	10	2	2	4	5	27	2	1,3	K0317.912
K0328.116	약한	M16	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	20	45	3,9	3	K0317.916