

원형 마그네트(포트 마그네트)

품목 설명/제품 이미지



**설명**

**재질:**  
하우징, 스틸.  
마그네트 코어 AlNiCo.


**표면 마무리:**  
하우징, 붉은색 칠.

**정보:**  
알루미늄 하우징과 스틸 커버에 경질 마그네트. 차폐 시스템. 포트 마그네트는 장치에 클램핑, 리프팅, 또는 조립하는데 사용됩니다. 도장된 표면으로 인해 외경 D가 +0.8mm까지 될 수 있습니다.

**온도 범위:**  
max. 450 °C.

**도면 설명:**  
1) 접착 표면

도면



품목 요약

원형 마그네트(포트 마그네트)

주문 번호	D	D1	H	T	접착력 N
K0557.01	17	M6	16	4	18
K0557.02	21	M6	19	5	28
K0557.03	27	M6	25	6	65
K0557.04	35	M6	30	9	115
K0557.05	65	M12	43	13	400

**원형 마그네트(포트 마그네트)**

품목 요약

---