

텐션 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 주강 래치.


표면 마무리:

아연 도금, 피막 처리. 플라스틱 그립, 내유성

정보:

장력 클램프는 고정 측면 공간이 적은 상황 등에 적합함. 이러한 경우, 장력 클램프 지탱 각도는 해당 지탱 플레이트 아래에서 고정됨.

도면



품목 요약

텐션 클램프

| 주문 번호 | 홀딩암의 개구 각도 | 그립의 개구 각도 | 손 힘 FH N | 홀딩력 F1 N | 클램핑력 F3 N | 적합한 플라스틱 그립 |
|------------|------------|-----------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| K0078.0360 | 90° | 50° | 250 | 3600 | 1150 | K0100.30 |

K0078

텐션 클램프



품목 요약
