

## 스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

스테인리스 스틸 1.4301.

##### 표면 마무리:

광택 처리.

##### 정보:


힌지는 용접 가능한 이형강 소재입니다. 하단 힌지 절반에 핀이 삽입 고정되어 있습니다.

용접점과 테이프 롤이 고정되는 캐리어의 다양한 스틸 품질은 최소한 다음과 동급이거나 상급이어야 합니다.

스테인레스 스틸 1.4301.

## 스테인레스 스틸 힌지 용접 가능

도면



### 품목 요약

#### 스테인레스 스틸 힌지, 용접 가능

주문 번호	A	B	D	D1
K0985.010060033	12	60	10	6
K0985.013080033	15,5	80	13	8
K0985.016100033	20	100	16	10
K0985.016120033	20	120	16	11
K0985.020150033	25,5	150	20	13
K0985.020180033	25,5	180	20	14