

공압 토글 프레스

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

프레스 스탠드 주강.
공압 푸시 풀 클램프는
K0093, K0094를 참고함.

표면 마무리:


프레스 스탠드 검정색 칠.
공압 푸시 풀 클램프는
K0093, K0094를 참고함.

정보:

충격 조정 장치 없는 복동 실린더. 공압 푸시 풀 클램프는 풀세트 조립
키트로 재주문할 수 있음. 기술 데이터와 클램핑 장력은 K0093, K0094
를 참고함.

액세서리:

K0093
K0094
K0101
K0102
K0103
K0106



품목 요약

공압 토글 프레스

주문 번호	A	A1	A2	A3	A4	B	B1	D	D1	H	H1	H2	L	M	R	스트로크 S	홀딩력 F2 N	작동 압력 바	한 사이클 당 공기 사용	분당 스트로크 수 6 바
K0096.0600	150	95	94	47,5	52,5	100	80	9	14	432	30	75	30	M8	G1/8	25	6000	2 - 6	0,09 dm³	60
K0096.1200	192	115	112	57	63	120	95	11	20	575	40	100	40	M10	G1/8	32	12000	2 - 6	0,28 dm³	50
K0096.2500	238	145	142	71	79	150	125	11	25	748	50	121	60	M12	G1/4	50	25000	2 - 6	0,60 dm³	45

주문
번호

푸시 로드 확장 / 장력 F1 N

K0096.0600	5mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N, 25mm/2350N
K0096.1200	5mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N, 29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N
K0096.2500	5mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N, 35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N

