


스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

스테인레스 스틸 부품 1.4305.
플라스틱 볼 노브 검정색.


표면 마무리:

스테인리스 스틸 부품, 자연적 마무리
볼 노브, 광택 처리.

정보:

기타 암나사 및 특수 설계 버전
다른 위치에서의 요구 치수 "H1" "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	X	T	A=그립 길이	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H4	톱니 수
K0109.1082	0°	M8	14	92	16	24	25	10	44,5	4,5	37	49,5	22
K0109.1102	0°	M10	14	92	16	24	25	10	44,5	4,5	37	49,5	22
K0109.2102	0°	M10	17	111	19	28	32	12	51,5	5,5	42	57,5	24
K0109.2122	0°	M12	17	111	19	28	32	12	51,5	5,5	42	57,5	24

스테인리스 스틸 암나사 클램프 레버, 0 등급

품목 요약

주문 번호	타입	X	T	A=그립 길이	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H4	톱니 수
K0109.3122	0°	M12	23	134,5	23	33	32	13	58	6	47	65	26
K0109.3162	0°	M16	23	134,5	23	33	32	13	58	6	47	65	26
K0109.4162	0°	M16	27	134	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	76,5	36
K0109.4202	0°	M20	27	134	30	41	32	13	68,5	7,5	56,5	76,5	36