

# 수나사 클램프 레버, 20 등급

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.  
플라스틱 볼 노브 검정색.

#### 표면 마무리:

미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색


#### 요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 특수 설계 버전.  
다른 위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에  
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.


#### 도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753

들어올려  
잠금 해제



## 도면



## 수나사 클램프 레버, 20 등급

## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입  | X   | L  | A=그립 길이 | A2 | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | 톱니 수 |
|---------------|-----|-----|----|---------|----|----|----|----|----|------|-----|------|------|------|------|
| K0108.1081X15 | 20° | M8  | 15 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1081X20 | 20° | M8  | 20 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1081X25 | 20° | M8  | 25 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1081X30 | 20° | M8  | 30 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1081X40 | 20° | M8  | 40 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1081X50 | 20° | M8  | 50 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1081X60 | 20° | M8  | 60 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X15 | 20° | M10 | 15 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X20 | 20° | M10 | 20 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X25 | 20° | M10 | 25 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X30 | 20° | M10 | 30 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X40 | 20° | M10 | 40 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X50 | 20° | M10 | 50 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1101X60 | 20° | M10 | 60 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X15 | 20° | M12 | 15 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X20 | 20° | M12 | 20 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X25 | 20° | M12 | 25 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X30 | 20° | M12 | 30 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X40 | 20° | M12 | 40 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X50 | 20° | M12 | 50 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.1121X60 | 20° | M12 | 60 | 88      | 15 | 16 | 24 | 25 | 10 | 44,5 | 4,5 | 37   | 58,5 | 49,5 | 22   |
| K0108.2121X20 | 20° | M12 | 20 | 106     | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24   |
| K0108.2121X25 | 20° | M12 | 25 | 106     | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24   |
| K0108.2121X30 | 20° | M12 | 30 | 106     | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24   |
| K0108.2121X40 | 20° | M12 | 40 | 106     | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24   |
| K0108.2121X50 | 20° | M12 | 50 | 106     | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24   |
| K0108.2121X60 | 20° | M12 | 60 | 106     | 15 | 19 | 28 | 32 | 12 | 51,5 | 5,5 | 42   | 68,5 | 57,5 | 24   |
| K0108.3121X20 | 20° | M12 | 20 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X25 | 20° | M12 | 25 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X30 | 20° | M12 | 30 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X40 | 20° | M12 | 40 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X50 | 20° | M12 | 50 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X60 | 20° | M12 | 60 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X70 | 20° | M12 | 70 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X80 | 20° | M12 | 80 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3121X90 | 20° | M12 | 90 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X20 | 20° | M16 | 20 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X25 | 20° | M16 | 25 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.3161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5   | 15 | 23 | 33 | 32 | 13 | 58   | 6   | 47   | 81   | 65   | 26   |
| K0108.4161X30 | 20° | M16 | 30 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4161X40 | 20° | M16 | 40 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4161X50 | 20° | M16 | 50 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4161X60 | 20° | M16 | 60 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4161X70 | 20° | M16 | 70 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4161X80 | 20° | M16 | 80 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4161X90 | 20° | M16 | 90 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X30 | 20° | M20 | 30 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X40 | 20° | M20 | 40 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X50 | 20° | M20 | 50 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X60 | 20° | M20 | 60 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X70 | 20° | M20 | 70 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X80 | 20° | M20 | 80 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4201X90 | 20° | M20 | 90 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4241X30 | 20° | M24 | 30 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4241X40 | 20° | M24 | 40 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4241X50 | 20° | M24 | 50 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |

## 수나사 클램프 레버, 20 등급

## 품목 요약

| 주문 번호         | 타입  | X   | L  | A=그립 길이 | A2 | D  | D1 | D2 | D3 | H    | H1  | H2   | H3   | H4   | 톱니 수 |
|---------------|-----|-----|----|---------|----|----|----|----|----|------|-----|------|------|------|------|
| K0108.4241X60 | 20° | M24 | 60 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4241X70 | 20° | M24 | 70 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4241X80 | 20° | M24 | 80 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |
| K0108.4241X90 | 20° | M24 | 90 | 128,5   | 15 | 30 | 41 | 32 | 13 | 68,5 | 7,5 | 56,5 | 89,5 | 76,5 | 36   |