



안전 텐션 레버 암나사

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금
(안전 기능)



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.

표면 마무리:

미세 구조 플라스틱 코팅, 검정색

액추에이션 원리:


안전 텐션 레버를 작동하기 위해서 톱니가 완전히 결합될 때까지 핸들을 밑으로 내린다. 지금부터 클램프하거나 풀 수 있다. 스프링력은 잠금 메커니즘을 즉시 풀게 되며 즉 안전 기능을 회복하게 된다. 핸들은 힘들이지 않고 돌릴 수 있다.

요청 시:

특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1", "A", "A1"에 대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

안전 텐션 레버 암나사

도면



품목 요약

암나사 안전 텐션 레버

주문 번호	X	T	A=그립 길이	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0112.1108	M8	14	88	15	16	24	25	10	44,5	9,5	49,3	49,5	63,5	22
K0112.1110	M10	14	88	15	16	24	25	10	44,5	9,5	49,3	49,5	63,5	22
K0112.1210	M10	17	106	15	19	28	32	12	51	10,5	56,3	56,5	74	24
K0112.1212	M12	17	106	15	19	28	32	12	51	10,5	56,3	56,5	74	24
K0112.1312	M12	23	128,5	15	23	33	32	13	57,5	12,5	64,5	64,5	87,5	26
K0112.1316	M16	23	128,5	15	23	33	32	13	57,5	12,5	64,5	64,5	87,5	26