


플랫 텐션 레버 암나사

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

스틸 부품 경도 등급 5.8.
플라스틱 볼 노브 검정색.


표면 마무리:

검정 산화.

요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전 다른
위치에서의 요구 치수 "H1", "A"에
대해서는 추가 비용으로 공급 가능함.

도면



플랫 텐션 레버 암나사

품목 요약

암나사 플랫 텐션 레버

주문 번호	타입	X	T	A	A2	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	H4	톱니 수
K0114.1061	0°	M6	18	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26
K0114.1081	0°	M8	18	102	-	13,5	33	25	10	19	2	12	23	-	26
K0114.2101	0°	M10	21	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30
K0114.2121	0°	M12	21	131	-	19	41	30	12	22	2	13,5	26	-	30
K0114.3121	0°	M12	27	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36
K0114.3161	0°	M16	27	148	-	23	45	37	14	28	2	17	33	-	36
K0114.1062	15°	M6	18	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26
K0114.1082	15°	M8	18	100	15	13,5	33	25	10	19	2	12	23	29	26
K0114.2102	15°	M10	21	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30
K0114.2122	15°	M12	21	127	15	19	41	30	12	22	2	13,5	26	38	30
K0114.3122	15°	M12	27	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36
K0114.3162	15°	M16	27	145	15	23	45	37	14	28	2	17	33	48	36