

외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
타원형 알루미늄 EN AW-6060.

표면 마무리:
검정색 또는 루비 적색 RAL 3003, 분말 코팅

조립:
조작면으로부터

액세서리:
핸들 고정에 적합한 볼트:
- 소켓 헤드 볼트 ISO 4762-M5/ M6.

도면



품목 요약

| 주문 번호 | 본체 색상 | A | B | B1 | D | H | L | T | 하중 N |
|----------------|----------------|-----|----|----|-----|----|-----|------|------|
| K0204.11000105 | 검정 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11120105 | 검정 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11120106 | 검정 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 |
| K0204.11200105 | 검정 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11200106 | 검정 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 |
| K0204.11280105 | 검정 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11280106 | 검정 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 |
| K0204.11600105 | 검정 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11600106 | 검정 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 |
| K0204.11800106 | 검정 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 |
| K0204.11002705 | 루비 빨강 RAL 3003 | 100 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 113 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11122705 | 루비 빨강 RAL 3003 | 112 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 125 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11122706 | 루비 빨강 RAL 3003 | 112 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 129 | 11 | 1000 |
| K0204.11202705 | 루비 빨강 RAL 3003 | 120 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 133 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11202706 | 루비 빨강 RAL 3003 | 120 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 137 | 11 | 1000 |
| K0204.11282705 | 루비 빨강 RAL 3003 | 128 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 141 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11282706 | 루비 빨강 RAL 3003 | 128 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 145 | 11 | 1000 |
| K0204.11602705 | 루비 빨강 RAL 3003 | 160 | 21 | 13 | 5,5 | 50 | 173 | 13,6 | 1000 |
| K0204.11602706 | 루비 빨강 RAL 3003 | 160 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 177 | 11 | 1000 |
| K0204.11802706 | 루비 빨강 RAL 3003 | 180 | 25 | 17 | 6,6 | 55 | 197 | 11 | 1000 |

외부 보어가 있는 타원형 알루미늄 보우 그립

품목 요약
