

## 외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 하드 부품.

열가소성 엘라스토머 소프트 부품.

나사 볼트, 스틸, 경도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

##### 표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.

스테인레스 스틸, 블랭크.

##### 정보:

검정 회색 RAL 7021(경성 구성품)


과 검정 회색 RAL 7021(연성 구성품)

의 색상 조합이 시리즈로 제공됩니다.

##### 요청 시:

기타 모델.

### 도면



## 외부 스레드가 있는 인체공학적 오각형 별 모양 그립

### 품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H1	L
K0786.6308X20	L	스틸	M8	63	26	45	10	20
K0786.6308X25	L	스틸	M8	63	26	45	10	25
K0786.6308X30	L	스틸	M8	63	26	45	10	30
K0786.6308X40	L	스틸	M8	63	26	45	10	40
K0786.6310X30	L	스틸	M10	63	26	45	10	30
K0786.6310X40	L	스틸	M10	63	26	45	10	40
K0786.6310X50	L	스틸	M10	63	26	45	10	50
K0786.06308X20	L	스테인리스 스틸	M8	63	26	45	10	20
K0786.06308X25	L	스테인리스 스틸	M8	63	26	45	10	25
K0786.06308X30	L	스테인리스 스틸	M8	63	26	45	10	30
K0786.06308X40	L	스테인리스 스틸	M8	63	26	45	10	40
K0786.06310X30	L	스테인리스 스틸	M10	63	26	45	10	30
K0786.06310X40	L	스테인리스 스틸	M10	63	26	45	10	40
K0786.06310X50	L	스테인리스 스틸	M10	63	26	45	10	50