

알루미늄 브레이싱 부품 A타입

품목 설명/제품 이미지





설명

재질:
알루미늄 3.2163.


표면 마무리:
검정색.

정보:
브레이싱 부품은 잠금 래치와 잠금 볼트의 조립을 도와주며 그 용도를 확장시킵니다. 소켓 헤드 나사 DIN 912 / ISO 4762과 함께 사용 가능




알루미늄 브레이싱 부품 A타입

품목 설명/제품 이미지



도면



알루미늄 브레이싱 부품 A타입

품목 요약

주문 번호	타입	D1	D2	D3	A	B	H	H1	L	T
K0638.306	A	M6	4,5	8	20	10	13	-	30	3,2
K0638.3061	A	M6x0,75	4,5	8	20	10	13	-	30	3,2
K0638.308	A	M8	4,5	8	20	10	13	-	30	3,2
K0638.3081	A	M8x1	4,5	8	20	10	13	-	30	3,2
K0638.310	A	M10	5,5	10	24	12	18	-	37	3,9
K0638.3101	A	M10x1	5,5	10	24	12	18	-	37	3,9
K0638.312	A	M12	5,5	10	24	12	18	-	37	3,9
K0638.3121	A	M12x1,5	5,5	10	24	12	18	-	37	3,9
K0638.316	A	M16	5,5	10	32	15	25	-	46	3,9
K0638.3161	A	M16x1,5	5,5	10	32	15	25	-	46	3,9
K0638.320	A	M20	5,5	10	32	15	25	-	46	3,9
K0638.3201	A	M20x1,5	5,5	10	32	15	25	-	46	3,9