

## 팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

알루미늄.  
스테인레스 스틸 1.4305 그러브 스크류.  
스테인레스 스틸 1.4310 크로스 피닝.

##### 표면 마무리:

진동 연마 또는 연마 및 광택 처리됨.  
그러브 스크류 및 크로스 피닝, 자연적 마무리.


##### 요청 시:

블랭크 십자 핸들(진동 없음).

##### 도면 설명:

타입 A: 가공되지 않은 원형  
타입 B: 관통형 보어홀  
타입 C: 막힌 홀  
타입 D: 나사 뚫려있음  
타입 E: 나사 막힌 홀  
타입 L: 수나사 있음

### 도면



### 품목 요약

#### 알루미늄 유사형 DIN 6335 팜 그립

주문 번호	타입	표면	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0145.104008	A	소프트 연마	-	40	14	-	26	14	-	-	-
K0145.105010	A	소프트 연마	-	50	18	-	34	20	-	-	-
K0145.106312	A	소프트 연마	-	63	25	-	42	25	-	-	-
K0145.108016	A	소프트 연마	-	80	25	-	52	30	-	-	-
K0145.204008	B	소프트 연마	8	40	14	-	25	-	-	-	-
K0145.205010	B	소프트 연마	10	50	18	-	32	-	-	-	-

# 팜 그립 알루미늄 유사형 DIN 6335

## 품목 요약

주문 번호	타입	표면	D	D1	D2	D6	H	H3	L	T	T1
K0145.206312	B	소프트 연마	12	63	25	-	40	-	-	-	-
K0145.208016	B	소프트 연마	16	80	25	-	50	-	-	-	-
K0145.2040082	B	광택처리	8	40	14	-	25	-	-	-	-
K0145.2050102	B	광택처리	10	50	18	-	32	-	-	-	-
K0145.2063122	B	광택처리	12	63	25	-	40	-	-	-	-
K0145.2080162	B	광택처리	16	80	25	-	50	-	-	-	-
K0145.304008	C	소프트 연마	8	40	14	-	25	14	-	15	18
K0145.305010	C	소프트 연마	10	50	18	-	32	20	-	18	21
K0145.306312	C	소프트 연마	12	63	25	-	40	25	-	22	25
K0145.308016	C	소프트 연마	16	80	25	-	50	30	-	28	32
K0145.3040082	C	광택처리	8	40	14	-	25	14	-	15	18
K0145.3050102	C	광택처리	10	50	18	-	32	20	-	18	21
K0145.3063122	C	광택처리	12	63	25	-	40	25	-	22	25
K0145.3080162	C	광택처리	16	80	25	-	50	30	-	28	32
K0145.404008	D	소프트 연마	M8	40	14	8,4	25	-	-	15	-
K0145.405010	D	소프트 연마	M10	50	18	10,5	32	-	-	18	-
K0145.406312	D	소프트 연마	M12	63	25	13	40	-	-	22	-
K0145.408016	D	소프트 연마	M16	80	25	17	50	-	-	28	-
K0145.4040082	D	광택처리	M8	40	14	8,4	25	-	-	15	-
K0145.4050102	D	광택처리	M10	50	18	10,5	32	-	-	18	-
K0145.4063122	D	광택처리	M12	63	25	13	40	-	-	22	-
K0145.4080162	D	광택처리	M16	80	25	17	50	-	-	28	-
K0145.504008	E	소프트 연마	M8	40	14	-	25	14	-	15	18
K0145.505010	E	소프트 연마	M10	50	18	-	32	20	-	18	21
K0145.506312	E	소프트 연마	M12	63	25	-	40	25	-	22	25
K0145.508016	E	소프트 연마	M16	80	25	-	50	30	-	28	32
K0145.5040082	E	광택처리	M8	40	14	-	25	14	-	15	18
K0145.5050102	E	광택처리	M10	50	18	-	32	20	-	18	21
K0145.5063122	E	광택처리	M12	63	25	-	40	25	-	22	25
K0145.5080162	E	광택처리	M16	80	25	-	50	30	-	28	32
K0145.604008X20	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	20	-	-
K0145.604008X25	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	25	-	-
K0145.604008X30	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	30	-	-
K0145.604008X40	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	40	-	-
K0145.604008X50	L	소프트 연마	M8	40	14	-	25	-	50	-	-
K0145.605010X20	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	20	-	-
K0145.605010X25	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	25	-	-
K0145.605010X30	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	30	-	-
K0145.605010X40	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	40	-	-
K0145.605010X50	L	소프트 연마	M10	50	18	-	32	-	50	-	-
K0145.606312X20	L	소프트 연마	M12	63	25	-	40	-	20	-	-
K0145.606312X30	L	소프트 연마	M12	63	25	-	40	-	30	-	-
K0145.606312X40	L	소프트 연마	M12	63	25	-	40	-	40	-	-
K0145.606312X50	L	소프트 연마	M12	63	25	-	40	-	50	-	-