

팜 그립, DIN 6335 유사형, 타입 K, 나사 부싱 있음

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D8	H	H3	T
K0148.205	K	M5	25	12	16	8	9,5
K0148.206	K	M6	32	14	20	10	12
K0148.208	K	M8	40	18	25	13	14
K0148.210	K	M10	50	22	32	20	18
K0148.212	K	M12	63	26	40	25	22
K0148.216	K	M16	80	35	50	30	30