

## 별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드

뚫려있음

품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 재질:

스테인레스 스틸 1.4308.


#### 표면 마무리:

연마 및 광택 또는 블라스팅.

#### 요청 시:

스테인레스 스틸 수나사 별 모양 그립.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	표면 기본 몸체	D	D1	D2	D6	H	H3	T
K0150.432062	D	광택처리	M6	32	12	6,4	21	10	11
K0150.440082	D	광택처리	M8	40	14	8,4	26	13	14
K0150.450102	D	광택처리	M10	50	18	10,5	34	17	18
K0150.463122	D	광택처리	M12	63	20	13	42	21	22
K0150.432063	D	블라스팅 처리	M6	32	12	6,4	21	10	11
K0150.440083	D	블라스팅 처리	M8	40	14	8,4	26	13	14
K0150.450103	D	블라스팅 처리	M10	50	18	10,5	34	17	18
K0150.463123	D	블라스팅 처리	M12	63	20	13	42	21	22

**별 모양 그립, 스테인레스 스틸, DIN 6336 유사형, 타입 D, 스레드  
뿔러있음  
품목 요약**

---