

별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정색.
스틸 부품 경도 등급 5.8 또는
스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.

정보:

프로젝팅 스틸 부쉬는 별모양 그립을 막힌 홀이나 내부나사 특히 교차 피닝에 매우 적합하게 합니다..


도면 설명:

타입 H: 블라인드 홀이 있는 부싱

타입 K: 나사 부싱

타입 L: 수나사

도면



품목 요약

별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
K0153.105	H	스틸	5	25	10	17	9	7	-	9,5
K0153.106	H	스틸	6	32	13,5	21	11	9,5	-	12,5
K0153.1061	H	스틸	6	40	13,5	25	13	10	-	12,5
K0153.108	H	스틸	8	40	13,5	25	13	10	-	12,5

별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
K0153.1081	H	스틸	8	50	19	32	17	12	-	19,5
K0153.110	H	스틸	10	50	19	32	17	12	-	19,5
K0153.1101	H	스틸	10	63	19	37	18	12	-	19,5
K0153.112	H	스틸	12	63	19	37	18	12	-	19,5
K0153.116	H	스틸	16	63	23	40	21	15	-	24,5
K0153.205	K	스틸	M5	25	10	17	9	7	-	9
K0153.206	K	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	-	12
K0153.2061	K	스틸	M6	40	13,5	25	13	10	-	12
K0153.208	K	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	-	12
K0153.2081	K	스틸	M8	50	19	32	17	12	-	17
K0153.210	K	스틸	M10	50	19	32	17	12	-	17
K0153.2101	K	스틸	M10	63	19	37	18	12	-	17
K0153.212	K	스틸	M12	63	19	37	18	12	-	17
K0153.216	K	스틸	M16	63	23	40	21	15	-	23
K0153.305	K	스테인리스 스틸	M5	25	10	17	9	7	-	9
K0153.306	K	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	-	12
K0153.3061	K	스테인리스 스틸	M6	40	13,5	25	13	10	-	12
K0153.308	K	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	-	12
K0153.3081	K	스테인리스 스틸	M8	50	19	32	17	12	-	17
K0153.310	K	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	-	17
K0153.3101	K	스테인리스 스틸	M10	63	19	37	18	12	-	17
K0153.312	K	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	-	17
K0153.316	K	스테인리스 스틸	M16	63	23	40	21	15	-	23
K0153.405X10	L	스틸	M5	25	10	17	9	7	10	-
K0153.405X15	L	스틸	M5	25	10	17	9	7	15	-
K0153.405X20	L	스틸	M5	25	10	17	9	7	20	-
K0153.406X10	L	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	10	-
K0153.406X15	L	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	15	-
K0153.406X20	L	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	20	-
K0153.406X25	L	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	25	-
K0153.406X30	L	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	30	-
K0153.408X15	L	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	15	-
K0153.408X20	L	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
K0153.408X25	L	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	25	-
K0153.408X30	L	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
K0153.408X40	L	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	40	-
K0153.408X50	L	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	50	-
K0153.410X20	L	스틸	M10	50	19	32	17	12	20	-
K0153.410X25	L	스틸	M10	50	19	32	17	12	25	-
K0153.410X30	L	스틸	M10	50	19	32	17	12	30	-
K0153.410X40	L	스틸	M10	50	19	32	17	12	40	-
K0153.410X50	L	스틸	M10	50	19	32	17	12	50	-
K0153.410X60	L	스틸	M10	50	19	32	17	12	60	-
K0153.412X20	L	스틸	M12	63	19	37	18	12	20	-
K0153.412X25	L	스틸	M12	63	19	37	18	12	25	-
K0153.412X30	L	스틸	M12	63	19	37	18	12	30	-
K0153.412X40	L	스틸	M12	63	19	37	18	12	40	-
K0153.412X50	L	스틸	M12	63	19	37	18	12	50	-
K0153.412X60	L	스틸	M12	63	19	37	18	12	60	-
K0153.505X10	L	스테인리스 스틸	M5	25	10	17	9	7	10	-
K0153.505X15	L	스테인리스 스틸	M5	25	10	17	9	7	15	-
K0153.505X20	L	스테인리스 스틸	M5	25	10	17	9	7	20	-
K0153.506X10	L	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	10	-
K0153.506X15	L	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	15	-
K0153.506X20	L	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	20	-
K0153.506X25	L	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	25	-
K0153.506X30	L	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	30	-
K0153.508X15	L	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	15	-
K0153.508X20	L	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	20	-
K0153.508X25	L	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	25	-
K0153.508X30	L	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	30	-
K0153.508X40	L	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	40	-

별 모양 그립 돌출 스틸 부쉬

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H2	H3	L	T
K0153.508X50	L	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	50	-
K0153.510X20	L	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	20	-
K0153.510X25	L	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	25	-
K0153.510X30	L	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	30	-
K0153.510X40	L	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	40	-
K0153.510X50	L	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	50	-
K0153.510X60	L	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	60	-
K0153.512X20	L	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	20	-
K0153.512X25	L	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	25	-
K0153.512X30	L	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	30	-
K0153.512X40	L	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	40	-
K0153.512X50	L	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	50	-
K0153.512X60	L	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	60	-