

별 모양 그립, 스틸, 타입 K, 돌출 나사 부싱 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열가소성, 검정색.

스틸 부품 경도 등급 5.8 또는

스테인레스 스틸 1.4305.


표면 마무리:

스틸 부품, 청색 피막처리한 스틸 또는 자연적 마무리한 스테인리스 스틸.

정보:

프로젝팅 스틸 부쉬는 별모양 그립을 막힌 홀이나 내부나사 특히 교차 피닝에 매우 적합하게 합니다..

도면



품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H2	H3	T
K0153.205	K	스틸	M5	25	10	17	9	7	9
K0153.206	K	스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	12
K0153.2061	K	스틸	M6	40	13,5	25	13	10	12
K0153.208	K	스틸	M8	40	13,5	25	13	10	12
K0153.2081	K	스틸	M8	50	19	32	17	12	17
K0153.210	K	스틸	M10	50	19	32	17	12	17
K0153.2101	K	스틸	M10	63	19	37	18	12	17
K0153.212	K	스틸	M12	63	19	37	18	12	17
K0153.216	K	스틸	M16	63	23	40	21	15	23

별 모양 그립, 스틸, 타입 K, 돌출 나사 부싱 있음

품목 요약

주문 번호	타입	구성품 재질	D	D1	D2	H	H2	H3	T
K0153.305	K	스테인리스 스틸	M5	25	10	17	9	7	9
K0153.306	K	스테인리스 스틸	M6	32	13,5	21	11	9,5	12
K0153.3061	K	스테인리스 스틸	M6	40	13,5	25	13	10	12
K0153.308	K	스테인리스 스틸	M8	40	13,5	25	13	10	12
K0153.3081	K	스테인리스 스틸	M8	50	19	32	17	12	17
K0153.310	K	스테인리스 스틸	M10	50	19	32	17	12	17
K0153.3101	K	스테인리스 스틸	M10	63	19	37	18	12	17
K0153.312	K	스테인리스 스틸	M12	63	19	37	18	12	17
K0153.316	K	스테인리스 스틸	M16	63	23	40	21	15	23