

## 별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 커버 없음, 타입 D

### 품목 설명/제품 이미지




### 설명

**재질:**  
열가소성, 검정색, 부싱 스틸.

**표면 마무리:**  
부싱, 아연 도금, 청색 피막처리

**요청 시:**  
회사 로고 또는 심볼과 같은 다른 색상 또는 코팅.

### 도면



### 품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D8	H	H3	T
K0155.504	D	M4	25	12	16	8	10
K0155.505	D	M5	25	12	16	8	10
K0155.5061	D	M6	25	12	16	8	10
K0155.5051	D	M5	32	14	20	10	10
K0155.506	D	M6	32	14	20	10	10
K0155.508	D	M8	40	18	25	13	14
K0155.5101	D	M10	40	18	25	13	14
K0155.5081	D	M8	50	22	32	17	14
K0155.510	D	M10	50	22	32	17	14
K0155.5121	D	M12	50	22	32	17	18
K0155.5102	D	M10	63	26	40	21	14
K0155.512	D	M12	63	26	40	21	18
K0155.516	D	M16	63	26	40	21	18

**별 모양 그립, DIN 6336 유사형, 암나사, 커버 없음, 타입 D**

품목 요약

---