

볼 노브 DIN 319 타입 C

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:

스테인레스 스틸 1.4301 또는 알루미늄.

표면 마무리:

광택.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	형태 타입	본체 재질	스틸 키	D	D1	D6	H	T
K0650.116044	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4301	M4	16	8	15	7,2
K0650.120054	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4301	M5	20	12	18	9,1
K0650.125064	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4301	M6	25	15	22,5	11
K0650.132084	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4301	M8	32	18	29	14,5
K0650.140104	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4301	M10	40	22	37	18
K0650.150124	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4301	M12	50	28	46	21
K0650.120053	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4305	M5	20	12	18	9,1
K0650.140103	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4305	M10	40	22	37	18
K0650.150123	C	암나사 있음	스테인레스 스틸	1.4305	M12	50	28	46	21
K0650.116042	C	암나사 있음	알루미늄	-	M4	16	8	15	7,2
K0650.120052	C	암나사 있음	알루미늄	-	M5	20	12	18	9,1
K0650.125062	C	암나사 있음	알루미늄	-	M6	25	15	22,5	11
K0650.132082	C	암나사 있음	알루미늄	-	M8	32	18	29	14,5
K0650.140102	C	암나사 있음	알루미늄	-	M10	40	22	37	18
K0650.150122	C	암나사 있음	알루미늄	-	M12	50	28	46	21