

편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그
리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:


핸들, 캐스팅 알루미늄 EN AC 46200
스러스트 와셔, 합성수지 PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
킹 핀, 스테인리스 스틸 1.4305.
스터드 나사 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

핸들, 미세 입자로 파우더 코팅, 검정색 또는 적색 RAL 3003.
스러스트 와셔, 검정색.
힌지 핀, 블랭크.
스터드 및 와셔, 청색 피막처리한 스틸 또는 블랭크 처리한 스테인리스
스틸.

정보:


플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.



product
design
award



편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와서, 그
리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸
도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	L	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0005.9501103X10	스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9501103X15	스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K0005.9501103X30	스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.9501104X10	스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9501104X15	스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K0005.9501104X30	스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.0501104X15	스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K0005.0501104X20	스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0501104X30	스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0501105X20	스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0501105X30	스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0501105X40	스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
K0005.0501105X50	스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
K0005.1501105X20	스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1501105X30	스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1501105X40	스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1501105X50	스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.1501106X20	스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1501106X30	스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1501106X40	스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1501106X50	스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.2501108X25	스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2501108X30	스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2501108X40	스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2501108X50	스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.2501110X25	스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2501110X30	스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2501110X40	스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2501110X50	스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.9511103X10	스테인리스 스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9511103X15	스테인리스 스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90

**편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그
리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸**
품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	L	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0005.9511103X30	스테인리스 스틸	검정	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.9511104X10	스테인리스 스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9511104X15	스테인리스 스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K0005.9511104X30	스테인리스 스틸	검정	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.0511104X15	스테인리스 스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K0005.0511104X20	스테인리스 스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0511104X30	스테인리스 스틸	검정	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0511105X20	스테인리스 스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0511105X30	스테인리스 스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0511105X40	스테인리스 스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
K0005.0511105X50	스테인리스 스틸	검정	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
K0005.1511105X20	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1511105X30	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1511105X40	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1511105X50	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.1511106X20	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1511106X30	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1511106X40	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1511106X50	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.2511108X25	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2511108X30	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2511108X40	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2511108X50	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.2511110X25	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2511110X30	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2511110X40	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2511110X50	스테인리스 스틸	검정	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.9501403X10	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9501403X15	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K0005.9501403X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.9501404X10	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9501404X15	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K0005.9501404X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.0501404X15	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K0005.0501404X20	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0501404X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0501405X20	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0501405X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0501405X40	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
K0005.0501405X50	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
K0005.1501405X20	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1501405X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1501405X40	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1501405X50	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.1501406X20	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1501406X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1501406X40	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1501406X50	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.2501408X25	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2501408X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2501408X40	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2501408X50	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.2501410X25	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2501410X30	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2501410X40	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2501410X50	스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.9511403X10	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9511403X15	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90
K0005.9511403X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M3	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.9511404X10	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	10	1,5	90
K0005.9511404X15	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	15	1,5	90

**편심 레버, 알루미늄, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와서, 그
리고 핀 나사 있음, 스틸 또는 스테인리스 스틸**
품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	L	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0005.9511404X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	12	6	14,4	11,5	9	13	36,2	41,7	1	30	1,5	90
K0005.0511404X15	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	15	2,5	100
K0005.0511404X20	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0511404X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M4	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0511405X20	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	20	2,5	100
K0005.0511405X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	30	2,5	100
K0005.0511405X40	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	40	2,5	100
K0005.0511405X50	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	15,4	8	18	13	11,2	17	52,3	59,1	1	50	2,5	100
K0005.1511405X20	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1511405X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1511405X40	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1511405X50	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.1511406X20	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	20	4	120
K0005.1511406X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	30	4	120
K0005.1511406X40	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	40	4	120
K0005.1511406X50	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	1,2	50	4	120
K0005.2511408X25	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2511408X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2511408X40	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2511408X50	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M8	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350
K0005.2511410X25	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	25	8	350
K0005.2511410X30	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	30	8	350
K0005.2511410X40	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	40	8	350
K0005.2511410X50	스테인리스 스틸	루비 빨강 RAL 3003	M10	27,1	11	33,3	24	18	28,5	96	108	1,5	50	8	350