

디스크 핸드 휠 회전 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.
그립 회전형, 스테인레스 스틸 니켈 도금 또는
스테인레스 스틸 1.4305, 소재.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:

핸드 휠은 조립 안 된 그립과 함께 공급함.

요청 시:


다른 로케이팅 홀.

도면 설명:

타입 D: 사전 홀 작업

타입 E: 로케이팅 홀 있음

도면



품목 요약

회전 그립 장착 디스크 핸드 휠

주문 번호	타입	형태 타입	스틸 부품 재질	D1	D2	D3	D4	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	L3	L4
K0164.1100X10	E	로케이팅 홀 있음	스틸	100	10H8	22	20	79	M6	29	-	9	8	29,5	19	39	54,7

