

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부상: 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 허브 니켈 도금.

표면 마무리:
고광택 폴리싱 처리.

요청 시:
다른 로케이팅 홀.

도면



품목 요약

주문 번호	모델 1	타입	D1	D2	D3	D4	D8	H2	L1	L2	L3
K0165.1100X10	로케이팅홀 슬롯없	E	100	10H8	22	20	29	8	29,5	19	39
K0165.1125X12	로케이팅홀 슬롯없	E	125	12H8	26	21	34	8	34	24	46
K0165.1140X14	로케이팅홀 슬롯없	E	140	14H8	30	25	39	8	38,5	27	52
K0165.1160X16	로케이팅홀 슬롯없	E	160	16H8	33	30	43	8	41,3	30,1	57
K0165.1160X18	로케이팅홀 슬롯없	E	160	18H8	33	30	43	8	41,3	30,1	57

디스크 핸드 휠, 그립 없음, 부상: 스틸, 타입 E, 리밍가공된 홀 있음

품목 요약
