

편심 레버, 플라스틱, 암나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

핸들 및 스투스트 와셔, 합성수지 PA 66 유리 섬유 강화

킹 핀, 스테인레스 스틸 1.4305.

스터드 및 와셔, 스틸, 강도 등급 5.8 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:


핸들, 검정색 또는 신호등 빨강 RAL3020.

스�투스트 와셔, 검정색.

хин지 핀, 블랭크.

스터드 및 와셔, 청색 피막처리된 스틸 또는 블랭크한 스테인레스 스틸.

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	본체 색상	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	스트로크 S	클램핑력 F kN	손 힘 FH N
K0646.1521105	스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.1521106	스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.2521108	스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
K0646.1531105	스테인리스 스틸	검정	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.1531106	스테인리스 스틸	검정	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.2531108	스테인리스 스틸	검정	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
K0646.15218405	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.15218406	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.25218408	스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170
K0646.15318405	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M5	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.15318406	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M6	18,1	9	22	16	14	23,4	71,5	79,6	1,15	2,5	125
K0646.25318408	스테인리스 스틸	신호등 빨강 RAL 3020	M8	27,1	11	33	24,2	16,2	27,7	100	110	1,5	5	170