


기계 핸들 고정 DIN 39 타입 E, 스틸

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸

표면 마무리:
아연 도금, 청색 피막처리.

정보:
DIN 950 핸드 휠에 적합한 볼 노브.

도면



품목 요약

DIN 39 고정 기계 핸들 타입 E, 스틸

| 주문 번호 | 나사 종류 | D | D1 | D4 | L | L1 | L3 | SW |
|---------------|-------|-----|----|----|----|-----|----|----|
| K0166.0616050 | 수나사 | M6 | 16 | 10 | 11 | 50 | 7 | 3 |
| K0166.0820064 | 수나사 | M8 | 20 | 13 | 13 | 64 | 8 | 4 |
| K0166.1025080 | 수나사 | M10 | 25 | 16 | 14 | 80 | 10 | 5 |
| K0166.1232100 | 수나사 | M12 | 32 | 20 | 21 | 100 | 13 | 6 |
| K0166.1636112 | 수나사 | M16 | 36 | 22 | 26 | 112 | 14 | 8 |