

테이퍼 핸들, 플라스틱(열경화성 수지), 나사 부싱, 타입 F

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.아연 도금, 스틸 부싱.

표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

정보:

K0172.205, K0172.206 버전은 황동 부싱임.


K0172.208, K0172.2081 버전은 구리

도금 스틸 부싱임.

요청 시:

다른 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D4	H2	L1	T
K0172.205	E	M5	17	15	26	45	10
K0172.206	E	M6	17	15	26	45	9
K0172.208	E	M8	23	18	38	61	14
K0172.2081	E	M8	28	21	42	71	14