

수나사가 있는 비조정형 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트

청색 피막 처리
 품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
 강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
 스틸 부품 경도 등급 5.8.

표면 마무리:
 핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리

정보:
 간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이 필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
 이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히 존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.

요청 시:
 특수 설계 버전.

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	크기	X	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B	L
K0175.105X20	수나사	1	M5	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
K0175.106X20	수나사	1	M6	13,8	14	17	11	27	40	47	8	20
K0175.208X15	수나사	2	M8	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9	15
K0175.208X20	수나사	2	M8	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9	20
K0175.208X30	수나사	2	M8	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9	30
K0175.310X30	수나사	3	M10	21,8	22	22	14	45	80	91	11	30
K0175.412X30	수나사	4	M12	25,8	26	26	17	54	95	108	13	30
K0175.516X40	수나사	5	M16	30,8	31	31	21	63	110	126	16	40

수나사가 있는 비조정형 플라스틱 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트
청색 피막 처리
품목 요약
