

비조정형 플라스틱 사각 소켓 클램핑 레버, 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

강화 유리 섬유 플라스틱 그립 레버.
스틸 부품 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

핸들, 흑회색, 스틸 부품, 청색 피막처리


정보:

간단한 클램핑 작업을 위해서는 조절이
필요 없는 클램프 레버를 이용할 수 있음.
이 때 일반적으로 클램핑 공간이 충분히
존재하여 레버로 360° 회전 시킬 수 있음.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면



품목 요약

주문 번호	나사 종류	크기	S	T2	D1	D2	H	H1	H3	A	A1	B
K0175.105002	사각 소켓	1	5	13	13,8	14	17	11	27	40	47	8
K0175.206002	사각 소켓	2	6	16	18,3	18,5	18	11	36,5	65	75	9
K0175.308002	사각 소켓	3	8	18	21,8	22	22	14	45	80	91	11
K0175.410002	사각 소켓	4	10	20	25,8	26	26	17	54	95	108	13
K0175.512002	사각 소켓	5	12	26	30,8	31	31	21	63	110	126	16