

수나사 T 그립

품목 설명/제품 이미지



설명


재질, 표면 마무리:

열가소성 강화 유리 섬유, 검정색.나사 나사 스틸, 아연 도금.

요청 시:

그립 색상 붉은색, 노랑색, 푸른색, 흰색, 회색
(품목 번호 1000부터).

도면



품목 요약

주문 번호	타입	A	B	D	D3	H	H1	L
K0180.24005X15	L	40	13	M5	13	30,5	20	15
K0180.25005X15	L	50	15	M5	14	24	16	15
K0180.25005X20	L	50	15	M5	14	24	16	20
K0180.26006X20	L	60	17	M6	16	31,5	23	20
K0180.26006X25	L	60	17	M6	16	31,5	23	25
K0180.27108X20	L	71	19,5	M8	20	36	19	20
K0180.27108X30	L	71	19,5	M8	20	36	19	30
K0180.27110X20	L	71	19,5	M10	20	36	19	20
K0180.27110X30	L	71	19,5	M10	20	36	19	30
K0180.28010X30	L	80	26	M10	26	39,5	26	30
K0180.28012X40	L	80	26	M12	26	39,5	26	40