

편심 레버, 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고
핀 나사 있음, 스틸
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 핸들 1.0401

플라스틱 스러스트 와셔, PA 66 GF 35-X 유리 섬유 강화
스테인레스 스틸 킹 핀, 1.4305.

.스틸 스톱드 및 와셔, 강도 등급 5.8

표면 마무리:

핸들, 스톱드 및 와셔, 청색 피막처리.


스러스트 와셔, 검정색.

хин지 핀, 불랭크.

정보:

플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

도면



품목 요약

주문 번호	크기	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	클램핑력 F kN	손 힘 FH N	스트로크 S
K0788.1502205X20	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
K0788.1502205X30	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
K0788.1502205X40	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
K0788.1502205X50	1	M5	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
K0788.1502206X20	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	20	4	120	1,2
K0788.1502206X30	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	30	4	120	1,2
K0788.1502206X40	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	40	4	120	1,2
K0788.1502206X50	1	M6	18,1	9	21,5	15	14,5	22	70,4	79,2	50	4	120	1,2
K0788.2502208X25	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
K0788.2502208X30	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5

편심 레버, 스틸, 수나사산 있음, 플라스틱-금속 압력 와셔, 그리고
핀 나사 있음, 스틸
품목 요약

주문 번호	크기	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	클램핑력 F kN	손 힘 FH N	스트로크 S
K0788.2502208X40	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
K0788.2502208X50	2	M8	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5
K0788.2502210X25	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	25	8	350	1,5
K0788.2502210X30	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	30	8	350	1,5
K0788.2502210X40	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	40	8	350	1,5
K0788.2502210X50	2	M10	27,1	11	33,2	24	18	28,5	96	108	50	8	350	1,5