


오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 나사 인서트, 스틸, 수 나사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

열경화성 PF 31, 검정색.나사 볼트 스틸, 아연 도금.


표면 마무리:

고광택 폴리싱 처리.

요청 시:

기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.

도면



품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	H	H1	L
K0185.3206X12	L	M6	32	16	22,4	11,2	12
K0185.3206X18	L	M6	32	16	22,4	11,2	18
K0185.3208X16	L	M8	32	16	22,4	11,2	16
K0185.3208X24	L	M8	32	16	22,4	11,2	24
K0185.4006X18	L	M6	40	20	28	14	18
K0185.4008X16	L	M8	40	20	28	14	16
K0185.4008X20	L	M8	40	20	28	14	20
K0185.4008X24	L	M8	40	20	28	14	24
K0185.4010X30	L	M10	40	20	28	14	30
K0185.5008X16	L	M8	50	25	35	17,5	16
K0185.5008X24	L	M8	50	25	35	17,5	24

오각 별모양 그립, 플라스틱(듀로플라스틱), 나사 인서트, 스틸, 수
나사
품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D3	H	H1	L
K0185.5010X20	L	M10	50	25	35	17,5	20
K0185.5010X30	L	M10	50	25	35	17,5	30